Support tooling ventouse

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS

Art.-Nr.: 10.07.06.00542

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS

Données techniques

Attribut	Valeur
Fonction supplémentaire éjecteur	Fonction soufflage active
Connexion 1	Boulon à fente Ø19
Connexion de la ventouse	G3/8"-M
Raccord de vide	G1/8"-F
Forme	integrated nozzle

Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE



Données de construction HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	81,05 mm
Longueur L2	60,80 mm
Longueur L	39,30 mm
Largeur B1	73,00 mm
Largeur B2	32,00 mm
Largeur B	31,00 mm
Hauteur H1	59,90 mm
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G2	G3/8"-M

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Support tooling ventouse

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS

Art.-Nr.: 10.07.06.00542

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	231,6 g
Famille de produits	HT-SG-I

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.07.06.00542**

Données de commande des accessoires 10.07.06.00542

Typ		num
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr