

Art.-Nr.: 10.08.09.00010


**Technische Daten**

Attribut	Wert
Ein-/Ausgänge	RS 485
Elektrischer Anschluss	Winkel Buchse M8, 8 pol
Ausführung	Schnellwechselsystem MATCH
Dmk	50,0 mm
Typ	UR3-16
für	Universal Robots e
Zusatzfunktion	Freedrive
Betriebseinrichtungen	

RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.

Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Länge L	95,00 mm
Höhe H1	42,00 mm
Höhe H	39,00 mm
Außendurchmesser D2	31,5 mm
Außendurchmesser D	75,00 mm
Innendurchmesser d	6,40 mm
Gewinde G1	M8-IG
Gewinde G2	M7-IG
Gewinde G3	M3-IG
Dmk	50,0 mm

Konstruktionsdaten RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00010

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Bauform Befestigungselemente	Fluidkanal geschlossen
Ein-/Ausgänge	RS 485
Gewicht	390,0 g
Einsatztemperatur	5 ... 60 °C
Ausführung	Schnellwechselsystem MATCH
Elektrischer Anschluss	WB-M8-8
Typ	UR3-16
mit	E-übertrag elektr / pneum
für	Universal Robots e
Kraft axial (max)	500,0 N
Moment (Y)	40,0 Nm
Achsversatz max	1,0 mm
Anzahl Lastspiele	100.000,00
Anzugskraft	50,0 N
Lösekraft	0,0 N

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.08.09.00010**Bestelldaten Zubehör 10.08.09.00010**

Typ	Artikelnummer
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

