

Vakum hortumu (metre)

VSL 6-4 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00002




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	35,0 mm
Renk	Sütlü şeffaf
Uzunluk maks.	500,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
Dış çap D	6,00 mm
İç çap d	4,00 mm

VSL 6-4 PU MI-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	6,00 mm
İç çap d	4,00 mm

Tasarım verileri VSL 6-4 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00002

Art.-Nr.: 10.07.09.00002

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	35,0 mm
Uzunluk maks.	500,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
Ağırlık / Metre	0,016 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	6-4

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00002

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00002**

Typ	Ürün numarası
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 M5-ROH
Hortum manşonu	ST M5-AG 4 M5-V
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 6
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/4-IG 6
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 6
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/4-AG 6
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6 HT
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/4-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6
Fiş konnektörü, T	SVB-T 6



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00002