


技術資料

属性	価値
材質 ホース	ティッシュ付きPVC
色	クリア-トランスパレント
グリッパーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
外径D	21.00 mm
内径d	12.00 mm

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

真空/圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。

利用可能アクセサリ：ホースクランプ



デザインデータ

属性	価値
外径D	21.00 mm
内径d	12.00 mm

デザインデータ VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00006



技術資料

属性	値
材質 ホース	ディッシュ付きPVC
グリッパーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
質量 / メートル	0.297 kg/m
実現ホース種類	21-12
※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00006



発注データ アクセサリ 10.07.09.00006

Typ		本数
ホースクランプ	SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
ホースクランプ	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
カバーキャップ (角型)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
タケノコニップル	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
タケノコニップル	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
タケノコニップル	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
タケノコニップル	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160

