

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00009




Технические данные

Attribute	Value
Материал шланга	PVC со спиралью из проволоки
Радиус изгиба мин.	120.0 mm
Цвет	Прозрачный
Длина макс.	50.00 m
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,88 ... 7,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 70 °C
Наружный диаметр D	47.00 mm
Внутренний диаметр d	38.00 mm

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Шланг вакуума/сжатого воздуха VSL поставляется необходимой длины.

Доступные аксессуары: шланговый зажим



Конструктивные данные

Attribute	Value
Наружный диаметр D	47.00 mm
Внутренний диаметр d	38.00 mm

Конструктивные данные VSL 47-38 PVC-DS KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00009

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00009



Технические данные

Attribute	Value
Материал шланга	PVC со спиралью из проволоки
Радиус изгиба мин.	120.0 mm
Длина макс.	50.00 m
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,88 ... 7,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 70 °C
Вес / метр	0.896 kg/m
Семейство продуктов	VSL
Тип шланга по конструкции	47-38

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00009



Данные для заказа Аксессуары 10.07.09.00009

Тип		Количество предметов
Шланговый зажим	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Шланговый зажим	SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00009