


Flexible de vide (mètre)

## VSL 19-13 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00016




### Données techniques

Matière tuyau	PVC en câble spiralé dur
Rayon de flexion min.	85,0 mm
Couleur	Clear-transparent
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,90 ... 5,00 bar
Température de travail	-15 ... 65 °C
Diamètre extérieur D	19,20 mm
Diamètre intérieur d	13,00 mm

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



### Données de construction

Diamètre extérieur D	19,20 mm
Diamètre intérieur d	13,00 mm

Données de construction VSL 19-13 PVC-DS KL-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00016](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00016)

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00016

**Données techniques**

Matière tuyau	PVC en câble spiralé dur
Rayon de flexion min.	85,0 mm
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,90 ... 5,00 bar
Température de travail	-15 ... 65 °C
Poids propre / mètre	0,190 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	19-13

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Données de commande accessoires 10.07.09.00016**

Typ		Nombre d'article
Collier de serrage	SSB 12-20 ST-VZ	10.07.10.00159
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Raccord de tuyau	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
Raccord de tuyau	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160

