




EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,30 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	40,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (50 Hz)	-600 mbar
Approbation	UL/CSA
Catégorie	Génération électrique du vide



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	131,00 mm
Longueur L	572,00 mm
Largeur B2	51,00 mm
Largeur B	280,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Données de construction EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Art.-Nr.: 11.01.40.00897

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	1,30 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	40,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Modèle	IE3:US/CAN
Catégorie	Génération électrique du vide

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/11.01.40.00897**Données de commande accessoires 11.01.40.00897**

Typ		Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136

