




EVE-TR 40 AC3 VBV

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,25 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Peso	38,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-600 mbar
Categoria	Generazione di vuoto elettrico

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	572,00 mm
Larghezza B2	15,00 mm
Larghezza B	280,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata X1	220,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG



Dati di costruzione EVE-TR 40 AC3 VBV

Art.-Nr.: 11.01.40.01011



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	1,25 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Peso	38,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Categoria	Generazione di vuoto elettrico



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/11.01.40.01011

