

Flexible de vide (mètre)

VSL 14-11 PU MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00038




Données techniques

Matière tuyau	PU
Rayon de flexion min.	100,0 mm
Couleur	Milky-transparent
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C
Diamètre extérieur D	14,00 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm

VSL 14-11 PU MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Diamètre extérieur D	14,00 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm

Données de construction VSL 14-11 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00038

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00038

**Données techniques**

Matière tuyau	PU
Rayon de flexion min.	100,0 mm
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C
Poids propre / mètre	0,069 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	14-11

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Données de commande accessoires 10.07.09.00038**

Typ		Nombre d'article
Chapeau (rectangulaire)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Collier de serrage	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Raccord rapide droit	STV-GE G1/2-AG 14	10.08.02.00300
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Connexion T	SVB-T 14	10.09.02.00046

