




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU
Radio de flexión mín.	100,0 mm
Color	Lechoso-transparente
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso	-20 ... 90 °C
Diámetro exterior D	14,00 mm
Diámetro interior d	11,00 mm

VSL 14-11 PU MI-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	14,00 mm
Diámetro interior d	11,00 mm

Datos de diseño VSL 14-11 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00038



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU
Radio de flexión mín.	100,0 mm
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso	-20 ... 90 °C
Peso / metro	0,069 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	14-11

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00038



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00038

Typ		n
Tapa protectora (rectangular)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Abrazadera de tubo	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/2-AG 14	10.08.02.00300
Enchufe rápido recto	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Conexión en T	SVB-T 14	10.09.02.00046



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00038