

Art.-Nr.: 10.07.09.00052




Technische Daten

Attribut	Wert
Material Schlauch	PU, Drahtspirale, antistatisch
Verlegeradius min.	104,0 mm
Farbe	Transparent
Länge max.	15,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-1,00 ... 4,47 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 90 °C
Außendurchmesser D	49,00 mm
Innendurchmesser d	38,00 mm

VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Außendurchmesser D	49,00 mm
Innendurchmesser d	38,00 mm

Konstruktionsdaten VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD



VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

Art.-Nr.: 10.07.09.00052



Technische Daten

Attribut	Wert
Material Schlauch	PU, Drahtspirale, antistatisch
Verlegeradius min.	104,0 mm
Länge max.	15,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-1,00 ... 4,47 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 90 °C
Gewicht/Meter	0,790 kg/m
Produktfamilie	VSL
Aufbau Schlauchtyp	49-38

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.07.09.00052



Bestelldaten Zubehör 10.07.09.00052

Typ		Artikelnummer
Schlauschelle	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020
Schlauschelle	SSD 45-50 ST-VZ	10.07.10.00157
Schlauchtülle	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

