



SBL-260-520-IE3-TYP2

## Technische Daten

| Attribut               | Wert             |
|------------------------|------------------|
| Nennleistung bei 60 Hz | 4,80 kW          |
| Spannung bei 60 Hz     | YY230/Y460V ±10% |
| Gewicht                | 62,000 kg        |
| Saugvermögen (50 Hz)   | 260,000 m³/h     |
| Saugvermögen (60 Hz)   | 300,000 m³/h     |
| Ausführung             | IE3:US/CAN       |
| Zulassung              | UL/CSA           |

## Konstruktionsdaten

| Attribut           | Wert      |
|--------------------|-----------|
| Länge L            | 512,00 mm |
| Breite B           | 473,00 mm |
| Höhe H             | 523,00 mm |
| Innendurchmesser d | 12,00 mm  |
| Lochabstand X1     | 310,0 mm  |

Konstruktionsdaten SBL-260-520-IE3-TYP2



## Technische Daten

| Attribut               | Wert             |
|------------------------|------------------|
| Schutzart IP           | IP 55            |
| Nennleistung bei 60 Hz | 4,80 kW          |
| Spannung bei 60 Hz     | YY230/Y460V ±10% |
| Gewicht                | 62,000 kg        |
| Saugvermögen (50 Hz)   | 260,000 m³/h     |
| Saugvermögen (60 Hz)   | 300,000 m³/h     |
| Nennleistung           | 4,80 W           |
| Ausführung             | IE3:US/CAN       |

Vakuumgebläse Jumbo

## SBL-260-520-IE3-TYP2



Art.-Nr.: 11.02.05.10183



**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/11.02.05.10183](http://www.schmalz.com/11.02.05.10183)



[WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10183](http://WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10183)