

Art.-Nr.: 26.07.01.00021




MO-PROF 80x40 2TN AL-1

El perfil de montaje MO-PROF se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: placa de cierre, marco obturador, ensamblador de perfiles, ángulo de fijación, tuerca corredera, plantilla de taladrado, tornillo alomado

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Al Mg Si 0,5 F22
Longitud (máx.)	6.000,00 mm
Anchura B	80,00 mm
Altura H	40,00 mm
Formulario	con 2 ranuras de fijación en T



Datos de diseño MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud (máx.)	6.000,00 mm
Anchura B1	24,00 mm
Anchura B2	14,30 mm
Anchura B	80,00 mm
Altura H1	20,50 mm
Altura H2	10,00 mm
Altura H	40,00 mm
Diámetro interior d	4,60 mm
Espesor de pared s	4,00 mm
Anchura B3	5,20 mm

Nota: ¡El corte tiene un coste adicional!



Art.-Nr.: 26.07.01.00021

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Momento de área Ix	28,1 cm ⁴
Momento de área Iy	77,2 cm ⁴
Superficie	12,1 cm ²
Momento de resistencia Wx	14,0 cm ³
Momento de resistencia Wy	19,3 cm ³
Masa	3,3 kg/m
Material	Al Mg Si 0,5 F22
Desviación máx.	0,8 mm/m
Familia de productos	MO-PROF

Nota: ¡El corte tiene un coste adicional!

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/26.07.01.00021**Pedir accesorios de datos 26.07.01.00021**

Typ		n
Ángulo de fijación	BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF	25.09.06.00007
Marco obturador	DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF	10.07.08.00132
Tuerca corredera	NUT-STEI 10x20 M6-IG	25.09.06.00002
Tuerca corredera	NUT-STEI 10x20 M8-IG	25.09.06.00003
Tuerca corredera	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Tornillo roscachapa (Para Aluminio)	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
Ensamblador de perfiles	VBR-PR 150x3 E-FL	25.09.06.00006
Ensamblador de perfiles	VBR-PR 185x185x3 K-FL	25.09.06.00005
Placa de cierre	VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF	25.09.06.00010
Placa de cierre	VRS-PL-80x40 MO-PROF	25.09.06.00001

WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00021