




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PE
Rayon de flexion min.	60,0 mm
Couleur	Milky-transparent
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-30 ... 70 °C
Diamètre extérieur D	10,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm

VSL 10-7 PE MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	10,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm

Données de construction VSL 10-7 PE MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00083

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PE
Rayon de flexion min.	60,0 mm
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-30 ... 70 °C
Poids propre / mètre	0,370 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	10-7

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00083

**Données de commande des accessoires 10.07.09.00083**

Typ		num
Collier de serrage	SSB 8-12 ST-VZ	10.07.10.00158
Collier de serrage	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Raccord rapide droit	STV-GE G1/2-AG 10	10.08.02.00253
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/4-IG 10	10.08.02.00260
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/4-AG 10	10.09.02.00044
Raccord rapide coudé	STV-W G1/2-AG 10	10.08.02.00256
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Raccord rapide coudé	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/4-AG 10	10.08.02.00258
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Raccord rapide coudé	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259
Connexion T	SVB-T 10	10.09.02.00025

