




DM 0.5...10 G1/2-IG

Il riduttore di pressione DM viene fornito come prodotto finito per connessione, staffa angolo inclusivo.



Dati di costruzione DM 0.5...10 G1/2-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Portata max.	78,000 m³/h
Funzione supplementare di serbatoio per vuoto	Manometro
Connessione	G1/2"-IG
Campo di lavoro [bar]	0,5 ... 10,0

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	64,00 mm
Larghezza B1	96,00 mm
Larghezza B2	32,00 mm
Larghezza B	64,00 mm
Altezza H2	43,50 mm
Altezza H	135,50 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG

Riduttore di pressione

DM 0.5...10 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.07.11.00025



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,740 kg
Portata max.	78,000 m ³ /h
Temperatura d'intervento	-10 ... 60 °C
Campo di lavoro [bar]	0,5 ... 10,0
Famiglia di prodotti	DM
Portata pressione massima	1.300,0 l/min



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.11.00025



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.11.00025