




MO-PROF 40 1TN AL-1

El perfil de montaje MO-PROF se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: placa de cierre, marco obturador, ensamblador de perfiles, ángulo de fijación, tuerca corredera, plantilla de taladrado, tornillo alomado

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Al Mg Si 0,5 F22
Longitud (máx.)	6.000,00 mm
Anchura B	40,00 mm
Formulario	con 1 ranura de fijación en T



Datos de diseño MO-PROF 40 1TN AL-1

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud (máx.)	6.000,00 mm
Anchura B1	20,00 mm
Anchura B	40,00 mm
Altura H1	20,50 mm
Altura H2	10,00 mm
Diámetro interior d	4,60 mm
Anchura B3	5,20 mm

Nota: ¡El corte tiene un coste adicional!

Art.-Nr.: 26.07.01.00023



Datos técnicos

Atributo	Valor
Momento de área Ix	13,7 cm ⁴
Momento de área Iy	17,0 cm ⁴
Superficie	9,1 cm ²
Momento de resistencia Wx	6,9 cm ³
Momento de resistencia Wy	9,6 cm ³
Masa	2,5 kg/m
Material	Al Mg Si 0,5 F22
Desviación máx.	0,8 mm/m
Familia de productos	MO-PROF

Nota: ¡El corte tiene un coste adicional!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/26.07.01.00023



Pedir accesorios de datos 26.07.01.00023

Typ	n
Ángulo de fijación	BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF 25.09.06.00007
Plantilla de taladrado	BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N 10.08.03.00100
Marco obturador	DI-RA 40 PPTA MO-PROF 10.07.08.00131
Tuerca corredera	NUT-STEI 10x20 M6-IG 25.09.06.00002
Tuerca corredera	NUT-STEI 10x20 M8-IG 25.09.06.00003
Tuerca corredera	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 25.09.06.00012
Tornillo roscachapa (Para Aluminio)	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25 20.10.03.00008
Ensamblador de perfiles	VBR-PR 150x3 E-FL 25.09.06.00006
Ensamblador de perfiles	VBR-PR 185x185x3 K-FL 25.09.06.00005
Ensamblador de perfiles	VBR-PR 40x55x55 E-V 10.08.03.00099
Placa de cierre	VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF 25.09.06.00009
Placa de cierre	VRS-PL-40 MO-PROF 25.09.06.00008
Placa de cierre	VRS-PL-40 MO-PROF 25.09.06.00026



WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00023