

Pezzo di fissaggio con prolunga  
**SXT-CL-EXT-A2-100-F25**



Art.-Nr.: 10.07.13.00074




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Connessione 1	Perno c l scanal Ø19
Griglia forata X1	101,0 mm

SXT-CL-EXT-A2-100-F25

Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	148,50 mm
Lunghezza L2	50,00 mm
Lunghezza L	140,50 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H1	71,00 mm
Altezza H2	19,50 mm
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Altezza H3	12,50 mm
Griglia forata X1	101,0 mm

Dati di costruzione SXT-CL-EXT-A2-100-F25



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00074](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00074)

1

Pezzo di fissaggio con prolunga  
**SXT-CL-EXT-A2-100-F25**



Art.-Nr.: 10.07.13.00074



**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	275,0 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Femmina



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.13.00074](http://www.schmalz.com/10.07.13.00074)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00074](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00074)