



NEU

JumboFlex Mobile


Die transportable Schlauchheberlösung

Ein Schlauchheber, der für die Handhabung von Gütern an wechselnden Orten eingesetzt werden kann und der sehr kompakte Transportmaße bietet: Das ist der JumboFlex Mobile.



Ergonomische Handhabung

Schlauchheber JumboFlex und leichtgängiger Knickarmkran kombiniert in einer Lösung



Für wechselnde Einsatzorte

Kompakte Transportmaße durch höhenverstellbare Säule und kompakte Parkposition des Knickarmauslegers



Geräuscharmes Arbeiten

Geringer Lärmpegel durch ausgeklügelten Grundkörper mit sehr guter Schalldämmung



Plug and work

Der JumboFlex Mobile kann an gängigen Industriesteckdosen mit Netzspannung von 400 V 50 Hz 16 A betrieben werden

JumboFlex Mobile

Die transportable Schlauchheberlösung für Packstücke bis 50 kg

ANWENDUNG

- Transportable Handhabungslösung für den flexiblen Einsatz an wechselnden Orten
- Handhabung von Werkstücken bis zu 50 kg mit dem Einhand-Schlauchheber JumboFlex
- Optimal als temporäre Lösung, aber auch für den dauerhaften Einsatz, wie zum Beispiel zur Beladung von Maschinen
- Betrieb über Netzanschluss (400 V 50 Hz 16 A)



Durch die kompakten Abmessungen kann der JumboFlex Mobile leicht zum jeweiligen Einsatzort transportiert werden



AUFBAU

- (1) Vakuum-Schlauchheber JumboFlex mit 35 kg oder 50 kg Traglast und ca. 1.500 mm Hub
- (2) Höhenverstellbare Säule für kompakten Transportmaß von ca. 2.250 mm Gesamthöhe
- (3) Leichtgängiger Knickarmkran mit 360° Aktionsradius mit ca. 2.400 mm Reichweite und ca. 1.600 mm beweglicher Länge
- (4) Grundmodul mit Vakuum-Erzeugung und Status-LED-Anzeige

Systemaufbau JumboFlex Mobile



Ergonomische Handhabung durch die bewährte intuitive Einhandbedienung des JumboFlex



Eine Status-LED informiert gut sichtbar über den aktuellen Betriebszustand



Das einfache Bedienfeld ermöglicht eine fehlersichere Bedienung des JumboFlex Mobile