

Pièce de fixation avec rallonge

SXT-CL-EXT-A2-125-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00075



Données techniques

Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Connexion 1	Boul. av rainure Ø19
Espacement des trous X1	126,0 mm

SXT-CL-EXT-A2-125-F25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



Données de construction

Longueur L1	173,50 mm
Longueur L2	75,00 mm
Longueur L	165,50 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H1	71,00 mm
Hauteur H2	19,50 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Hauteur H3	12,50 mm
Espacement des trous X1	126,0 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-A2-125-F25



Données techniques

Poids propre	305,00 g
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00075