

Pièce de fixation avec rallonge

SXT-CL-EXT-A2-125-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00082




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	40,00 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Connexion 1	Boul. av rainure Ø19
Espacement des trous X1	126,0 mm

SXT-CL-EXT-A2-125-F40

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	179,50 mm
Longueur L2	75,00 mm
Longueur L	171,50 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H1	83,00 mm
Hauteur H2	25,50 mm
Diamètre extérieur D	40,00 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Hauteur H3	12,50 mm
Espacement des trous X1	126,0 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-A2-125-F40



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00082

Pièce de fixation avec rallonge

SXT-CL-EXT-A2-125-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00082



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	320,00 g
Matériau	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00082



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00082