

Pezzo di fissaggio con prolunga

SXT-CL-EXT-A2-250-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00087




Dati tecnici

Materiale	Alluminio
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Connessione 1	Perno c l scanal Ø19
Griglia forata X1	251,0 mm

SXT-CL-EXT-A2-250-F40

Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Lunghezza L1	304,50 mm
Lunghezza L2	200,00 mm
Lunghezza L	296,50 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H1	83,00 mm
Altezza H2	25,50 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Altezza H3	12,50 mm
Griglia forata X1	251,0 mm

Dati di costruzione SXT-CL-EXT-A2-250-F40



Dati tecnici

Peso	480,00 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Femmina



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00087