

エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-A2-250-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00087




技術資料

材質	アルミ
外径D	40.00 mm
内径d	19.00 mm
接続1	溝付きボルト Ø19 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	251.0 mm

SXT-CL-EXT-A2-250-F40

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



デザインデータ

グリップバーの長さ L1	304.50 mm
グリップバーの長さ L2	200.00 mm
グリップバーの長さ L	296.50 mm
幅 B	25.00 mm
高さ H1	83.00 mm
高さ H2	25.50 mm
外径 D	40.00 mm
内径 d	19.00 mm
高さ H3	12.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	251.0 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-A2-250-F40



技術資料

質量	480.00 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00087