

Art.-Nr.: 10.07.13.00091




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm
Connexion 1	D25
Espacement des trous X1	176,0 mm

SXT-CL-EXT-D25-175-F25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	219,00 mm
Longueur L2	125,00 mm
Longueur L	218,50 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H1	81,00 mm
Hauteur H2	19,50 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm
Hauteur H3	19,50 mm
Espacement des trous X1	176,0 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-D25-175-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00091



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	390,00 g
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00091

