

# エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-D25-100-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00095




## 技術資料

属性	価値
材質	アルミ
外径D	40.00 mm
内径d	25.00 mm
接続1	D25
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	101.0 mm

SXT-CL-EXT-D25-100-F40

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



## デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L1	150.00 mm
グリップの長さ L2	50.00 mm
グリップの長さ L	149.50 mm
幅B	25.00 mm
高さ H1	93.00 mm
高さ H2	25.50 mm
外径D	40.00 mm
内径d	25.00 mm
高さ H3	19.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	101.0 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-D25-100-F40



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00095](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00095)

1

エクステンション付きクランプ  
**SXT-CL-EXT-D25-100-F40**



Art.-Nr.: 10.07.13.00095

 技術資料

属性	値
質量	305.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.07.13.00095](http://www.schmalz.co.jp/10.07.13.00095)