

Art.-Nr.: 10.07.13.00099



## 技術資料

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 材質                   | アルミ      |
| 外径D                  | 40.00 mm |
| 内径d                  | 25.00 mm |
| 接続1                  | D25      |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 201.0 mm |

SXT-CL-EXT-D25-200-F40

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



## デザインデータ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1          | 250.00 mm |
| グリッパーの長さ L2          | 150.00 mm |
| グリッパーの長さ L           | 249.50 mm |
| 幅B                   | 25.00 mm  |
| 高さ H1                | 93.00 mm  |
| 高さ H2                | 25.50 mm  |
| 外径D                  | 40.00 mm  |
| 内径d                  | 25.00 mm  |
| 高さ H3                | 19.50 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 201.0 mm  |

デザインデータ SXT-CL-EXT-D25-200-F40



## 技術資料

|         |          |
|---------|----------|
| 質量      | 435.00 g |
| 材質      | アルミ      |
| 製品ファミリー | SXT      |
| デザイン    | メネジ      |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00099](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00099)