



SXT-CON-GB-F-D40


ギア式クランプ SXT-CON-GBは個別の製品として納品されます。
ギア式クランプは、下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-F (黒色) またはギア式延長クランプ SXT-EXT-GB
- ギア式クランプ SXT-CON-GB-F (黒色/ネジ取付口 メネジ): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング

技術資料

属性	価値
材質	アルミ
接続1	D40
デザイン	メネジ

デザインデータ



属性	価値
グリップバーの長さ L2	26.00 mm
グリップバーの長さ L	49.50 mm
高さ H2	25.00 mm
高さ H	66.00 mm
外径D	35.00 mm
内径d1	8.5 mm
内径d	40.00 mm
スレッドG1	M8-F
グリップバーの長さ L3	22.00 mm

デザインデータ SXT-CON-GB-F-D40

接続（ギア付き）

SXT-CON-GB-F-D40



Art.-Nr.: 10.07.13.00115



技術資料

属性	値
質量	105.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00115



データアクセサリを注文する 10.07.13.00115

Typ		製品コード
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
エクステンション（ギア付き）	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
アルミツールリング用ギア式角度調整 パーツ	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55	10.07.13.00176
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80	10.07.13.00181
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x100	10.07.13.00183



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00115