

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Bağlantı sayısı	2
Malzeme	Alüminyum
Nominal boyut	60 mm
Şekil	Dişi


SXT-QC-CON-60-F-2

Robot hızlı değişirme süngüleri SXT-QC-CON bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir. Komple bir hızlı değişirme sistemi elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SXT-QC-CON M tipi robot hızlı değişirme bayoneti (tooling bağlantısı)
- SXT-QC-CON F tipi robot hızlı değişirme bayoneti (robot bağlantısı)

Önemli: Boru çapı ve pnömatik besleme geçişlerinin sayısı eşleşmelidir.

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakorlar STV-GE

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	210,70 mm
Uzunluk L2	15,00 mm
Uzunluk L	189,00 mm
Genişlik B1	165,00 mm
Genişlik B	120,00 mm
Yükseklik H	120,00 mm
İç çap d	11,00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Delik aralığı X1	90,0 mm

Tasarım verileri SXT-QC-CON-60-F-2



Art.-Nr.: 10.07.13.00171

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Bağlantı sayısı	2
Ağırlık	4,855 kg
Malzeme	Alüminyum
Ürün ailesi	SXT
Şekil	Dişi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.13.00171**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.13.00171**

Typ	Ürün numarası
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 12
	10.08.02.00209

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00171