

接続（ギア付き）

SXT-CON-GB-F-1IN



Art.-Nr.: 10.07.13.00191




技術資料

属性	価値
材質	アルミ
接続1	1 Inch
デザイン	メネジ

SXT-CON-GB-F-1IN

ギア式クランプ SXT-CON-GBは個別の製品として納品されます。
ギア式クランプは、下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-F (黒色) またはギア式延長クランプ SXT-EXT-GB
- ギア式クランプ SXT-CON-GB-F (黒色/ネジ取付口 メネジ): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング



デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	21.00 mm
グリップバーの長さ L	39.50 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	56.00 mm
外径D	35.00 mm
内径d1	8.5 mm
内径d	25.40 mm
スレッドG1	M8-F
グリップバーの長さ L3	17.00 mm

デザインデータ SXT-CON-GB-F-1IN



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00191

接続（ギア付き）

SXT-CON-GB-F-1IN



Art.-Nr.: 10.07.13.00191



技術資料

属性	値
質量	100.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00191



データアクセサリを注文する 10.07.13.00191

Typ		製品コード
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
エクステンション（ギア付き）	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
アルミツールリング用ギア式角度調整 パーツ	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x45	10.07.13.00174
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80	10.07.13.00181
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00191