

Art.-Nr.: 10.07.13.00196



SXT-CL-EXT-A3-110-F25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	28,50 mm
Connexion 1	Tête sphér. 28,5 mm
Espacement des trous X1	110,0 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	50,00 mm
Longueur L	158,60 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H1	53,00 mm
Hauteur H2	19,50 mm
Hauteur H	57,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	28,50 mm
Hauteur H3	23,50 mm
Espacement des trous X1	110,0 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-A3-110-F25



Pièce de fixation avec rallonge
SXT-CL-EXT-A3-110-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00196



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	360,00 g
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00196



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00196