




SXT-CL-EXT-A3-260-F40

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



Données de construction SXT-CL-EXT-A3-260-F40

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	40,00 mm
Diamètre intérieur d	28,50 mm
Connexion 1	Tête sphér. 28,5 mm
Espacement des trous X1	260,0 mm

### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	200,00 mm
Longueur L	314,70 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H1	65,00 mm
Hauteur H2	25,50 mm
Hauteur H	57,00 mm
Diamètre extérieur D	40,00 mm
Diamètre intérieur d	28,50 mm
Hauteur H3	23,50 mm
Espacement des trous X1	260,0 mm



Art.-Nr.: 10.07.13.00211



## Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	570,0 g
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.13.00211](http://www.schmalz.com/10.07.13.00211)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00211](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00211)

2