

Otomatik rakor, düz

## STVI-GE G1/8-IG 4




Art.-Nr.: 10.08.02.00149



STVI-GE G1/8-IG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STVI-GE G1/8-IG 4

### Teknik veriler

| Attribute         | Value         |
|-------------------|---------------|
| Malzeme           | Pirinç        |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Uzunluk L         | 23,50 mm      |
| Dış çap D         | 8,50 mm       |
| Dış G1            | G1/8"-F       |
| Dış hortum çapı   | 4,00 mm       |

### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Uzunluk L2         | 9,50 mm  |
| Uzunluk L          | 23,50 mm |
| Dış çap D          | 8,50 mm  |
| İç çap d           | 4,00 mm  |
| Dış G1             | G1/8"-F  |
| Dış uzunluğu LG1   | 8,0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00149](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00149)

Otomatik rakor, düz

## STVI-GE G1/8-IG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00149



### Teknik veriler

| Attribute                              | Value              |
|----------------------------------------|--------------------|
| Ağırlık                                | 16,00 g            |
| Malzeme                                | Pirinç             |
| Tasarım hortum tipi                    | 4-2                |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1,00 ... 15,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı                      | -20 ... 80 °C      |
| Ürün ailesi                            | STV                |



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.08.02.00149](http://www.schmalz.com/10.08.02.00149)



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00149

| Typ                    | Ürün numarası                     |
|------------------------|-----------------------------------|
| Basıncılı hava hortumu | VSL 4-2 PE BL 10.07.09.00013      |
| Vakum hortumu (metre)  | VSL 4-2 PU MI-TR 10.07.09.00001   |
| Vakum hortumu (metre)  | VSL 4-2.7 PA MI-TR 10.07.09.00063 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00149](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00149)