

Tapa rakoru, dirsek
STV-W M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00155



STV-W M5-AG 4


Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	16,40 mm
Dış G1	M5-M
Dış hortum çapı	4,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	21,40 mm
Uzunluk L	16,40 mm
Yükseklik H1	13,60 mm
Yükseklik H	8,70 mm
Dış çap D1	8,5 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
İç çap d	4,00 mm
Dış G1	M5-M
Dış uzunluğu LG1	4,7 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW3	10,0 mm



Tasarım verileri STV-W M5-AG 4



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00155

Tapa rakoru, dirsek
STV-W M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00155



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	16,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	4-2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00155



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00155

Typ		Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00155