




STV-W G1/4-AG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/4-AG 4

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	16,40 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş hortum çapı	4,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	25,50 mm
Uzunluk L	16,40 mm
Yükseklik H1	16,80 mm
Yükseklik H	11,50 mm
Diş çap D1	8,5 mm
Nominal çap dn	3,00 mm
İç çap d	4,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Anahtar boyutu SW3	10,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00157



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	24,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	4-2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00157



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00157

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2 PE BL 10.07.09.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR 10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2.7 PA MI-TR 10.07.09.00063

