




STV-W G1/8-AG 6

Los racores se suministran en la versión deseada.



Datos de diseño STV-W G1/8-AG 6

### Datos técnicos

| Atributo                            | Valor         |
|-------------------------------------|---------------|
| Material                            | Niquelado     |
| Temperatura de uso                  | -20 ... 80 °C |
| Longitud L                          | 20,10 mm      |
| Rosca G1                            | G1/8"-MA      |
| Diámetro del tubo flexible exterior | 6,00 mm       |

### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L1            | 27,10 mm |
| Longitud L             | 20,10 mm |
| Altura H1              | 19,90 mm |
| Altura H               | 12,80 mm |
| Diámetro exterior D1   | 11,3 mm  |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm  |
| Diámetro interior d    | 6,00 mm  |
| Rosca G1               | G1/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 5,7 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 13,0 mm  |

Art.-Nr.: 10.08.02.00158

**Datos técnicos**

| Atributo                                    | Valor               |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Peso                                        | 30,0 g              |
| Material                                    | Niquelado           |
| Tipo de tubo flexible de diseño             | 6-4                 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
| Temperatura de uso                          | -20 ... 80 °C       |
| Familia de productos                        | STV                 |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.08.02.00158](http://www.schmalz.com/10.08.02.00158)

**Pedir accesorios de datos 10.08.02.00158**

| Typ                                |                    | n              |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Tubo flexible para aire comprimido | VSL 6-4 PE BL      | 10.07.09.00014 |
| Tubo flexible de vacío (metro)     | VSL 6-4 PTFE MI-TR | 10.07.09.00157 |
| Tubo flexible de vacío (metro)     | VSL 6-4 PU MI-TR   | 10.07.09.00002 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00158](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00158)