




STV-W G1/4-AG 8

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/4-AG 8

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	24,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş hortum çapı	8,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	33,20 mm
Uzunluk L	24,00 mm
Yükseklik H1	22,70 mm
Yükseklik H	14,80 mm
Diş çap D1	14,6 mm
Nominal çap dn	6,50 mm
İç çap d	8,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Anahtar boyutu SW3	16,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00161



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	49,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	8-6
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00161



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00161

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 8-6 PE BL 10.07.09.00015
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR 10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00161