

Art.-Nr.: 10.08.09.00005


**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnřaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Giriřler / ıkıřlar	dijital giriř / ıkıř
Elektrik baęlantısı	Elb fem conn M8, 8 pol
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Dmk	50.0 mm
Tip	CRX
für	FANUC

RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH

Hızlı deęiřtirme modülü RMC baęlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üretici ayrıca sipariř edilmelidir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H1	24.00 mm
Yükseklik H	21.00 mm
Dıř ap D2	31.5 mm
Dıř ap D	75.00 mm
İ ap d	6.40 mm
Dıř G1	M8-F
Dıř G2	M7-F
Dmk	50.0 mm
Kablo uzunluęu	200.00 mm
Dıř G4	M4-F

Tasarım verileri RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00005

**Teknik veriler**

Attribute	Value
řekil montaj elemanları	Akışkan kanalı kapalı
İnřaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Giriřler / çıkışlar	dijital giriş / çıkış
Ağırlık	260.0 g
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Elektrik baęlantısı	WB-M8-8
Tip	CRX
mit	E-transfer elektrik / pnömatik
für	FANUC
Kraft axial (max)	500.0 N
Moment (Y)	40.0 Nm
Achsversatz max	1.0 mm
Yük döngüsü sayısı	100000.00
Anzugskraft	50.0 N
Lösekraft	0.0 N

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.09.00005**Veri aksesuarları sipariř edin 10.08.09.00005**

Typ	Artikelnummer
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00005