




EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,30 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,50 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	40,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (50 Hz)	-600 mbar
Approvazione	UL/CSA
Categoria	Generazione di vuoto elettrico



Dati di costruzione EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	572,00 mm
Larghezza B2	51,00 mm
Larghezza B	280,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata X1	220,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Art.-Nr.: 11.01.40.00897

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	1,30 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,50 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	40,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Modello	IE3:US/CAN
Categoria	Generazione di vuoto elettrico

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/11.01.40.00897

**Dati di ordinazione accessori 11.01.40.00897**

Typ	Numero articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40
	10.03.01.00136

