




EVE-TR 40 AC3 VBV

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,25 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Poids propre	38,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-600 mbar
Catégorie	Génération électrique du vide



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	131,00 mm
Longueur L	572,00 mm
Largeur B2	15,00 mm
Largeur B	280,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Données de construction EVE-TR 40 AC3 VBV

Art.-Nr.: 11.01.40.01011

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	1,25 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Poids propre	38,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Catégorie	Génération électrique du vide

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/11.01.40.01011

WWW.SCHMALZ.COM/11.01.40.01011