




EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,30 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Peso	40,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	60,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Modello	IE3:LATTINA
Vuoto (50 Hz)	-600 mbar
Approvazione	UL/CSA
Categoria	Generazione di vuoto elettrico

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	572,00 mm
Larghezza B2	51,00 mm
Larghezza B	280,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G1"-IG
Griglia forata X1	220,0 mm



Dati di costruzione EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Art.-Nr.: 11.01.40.01136



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	1,30 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Peso	40,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	60,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Modello	IE3:LATTINA
Categoria	Generazione di vuoto elettrico



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/11.01.40.01136

