




EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4 VBV

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Peso	27,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Modello	IE3:LATTINA
Vuoto (50 Hz)	-600 mbar
Approvazione	UL/CSA
Categoria	Generazione di vuoto elettrico



Dati di costruzione EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4 VBV

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	505,00 mm
Larghezza B2	21,00 mm
Larghezza B	260,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata X1	220,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Art.-Nr.: 11.01.41.00092

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Peso	27,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Modello	IE3:LATTINA
Categoria	Generazione di vuoto elettrico

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/11.01.41.00092

