

Düz vantuz (oval)

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 11.01.42.03689



SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Bağlantı	G1/2-IG
Boyutlar (LxW)	180x90
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	26,00 mm
Nominal çap dn	18,60 mm
Dış G1	G1/2"-F
Dış uzunluğu LG1	8,0 mm
Yay stroku Z	8,9 mm
Vantuz genişliği Bs	86,10 mm
Ls	176,10 mm
Lmaks.(S)	185,00 mm
Bmax(S)	95,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG



WWW.SCHMALZ.COM/11.01.42.03689

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Art.-Nr.: 11.01.42.03689

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	8,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	350,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	660,00 N
Ağırlık	169,00 g
Yanal kuvvet	800,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	430,0 N
Cilt	140,000 cm ³
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxW)	180x90

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.01.42.03689

WWW.SCHMALZ.COM/11.01.42.03689