




EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,30 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Poids propre	40,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	60,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Modèle	IE3:CAN
Vide (50 Hz)	-600 mbar
Approbation	UL/CSA
Catégorie	Génération électrique du vide



Données de construction EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	131,00 mm
Longueur L	572,00 mm
Largeur B2	51,00 mm
Largeur B	280,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G1"-F
Espacement des trous X1	220,0 mm

Art.-Nr.: 11.01.43.00463

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	1,30 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Poids propre	40,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	60,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Modèle	IE3:CAN
Catégorie	Génération électrique du vide

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/11.01.43.00463

WWW.SCHMALZ.COM/11.01.43.00463