Vacuum blower

SBM-160-520-IE3-TYP3


Art.-Nr.: 11.02.05.10154



SBM-160-520-IE3-TYP3

Technical data

Attribute	Value
Rated power at 50 Hz	3.00 kW
Rated power at 60 Hz	3.60 kW
Voltage at 50 Hz	D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Weight	43.000 kg
Suction rate (50 Hz)	160.000 m^3/h
Suction rate (60 Hz)	190.000 m^3/h
Sound pressure level at 50 Hz	70.5 dB(A)
Version	IE3:JPN/KOR/BRA
Vacuum (50 Hz)	-520 mbar
Category	Electrical vacuum generation



Design data SBM-160-520-IE3-TYP3

Design data

Attribute	Value
Length L	469.00 mm
Width B	370.00 mm
Height H	426.00 mm
Internal diameter d	12.00 mm
Hole spacing X1	290.0 mm

Contact Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Vacuum blower

SBM-160-520-IE3-TYP3

Art.-Nr.: 11.02.05.10154

Technical data

Attribute	Value
Protection type IP	IP 55
Rated power at 50 Hz	3.00 kW
Rated power at 60 Hz	3.60 kW
Voltage at 50 Hz	D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Weight	43.000 kg
Suction rate (50 Hz)	160.000 m^3/h
Suction rate (60 Hz)	190.000 m^3/h
Sound pressure level at 50 Hz	70.5 dB(A)
Rated power	3.00 W
Version	IE3:JPN/KOR/BRA
Category	Electrical vacuum generation

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: **www.schmalz.com/11.02.05.10154**

Contact Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de