安装截面

# MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Art.-Nr.: 26.07.01.00021




MO-PROF 80x40 2TN AL-1

端拾器型材MO-PROF可按您所需长度供货.

可选配件: 密封板, 密封框, 连接件, 安装支架, 滑块, 螺钉, 螺丝

## 技术的数据

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 材料 | Al Mg Si 0.5 F22 |
| 长度（max.） | 6,000.00 mm |
| 宽度 B | 80.00 mm |
| 高度 H | 40.00 mm |
| 形式 | 带 2 个 T 形插槽 |




设计参数 MO-PROF 80x40 2TN AL-1

## 设计参数

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 长度（max.） | 6,000.00 mm |
| 宽度 B1 | 24.00 mm |
| 宽度 B2 | 14.30 mm |
| 宽度 B | 80.00 mm |
| 高度 H1 | 20.50 mm |
| 高度 H2 | 10.00 mm |
| 高度 H | 40.00 mm |
| 内径 d | 4.60 mm |
| 壁厚 s | 4.00 mm |
| 宽度 B3 | 5.20 mm |

注：按尺寸裁剪会产生额外费用!



**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

安装截面

# MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Art.-Nr.: 26.07.01.00021

## 技术的数据

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 区域矩 Ix | 28.1 cm4 |
| 区域矩 Iy | 77.2 cm4 |
| 区域 | 12.1 cm² |
| 阻力矩 Wx | 14.0 cm3 |
| 阻力矩 Wy | 19.3 cm3 |
| 质量 | 3.3 kg/m |
| 材料 | Al Mg Si 0.5 F22 |
| 最大挠度 | 0.8 mm/m |
| 产品系列 | MO-PROF |

注：按尺寸裁剪会产生额外费用!

## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/26.07.01.00021**

## 订单数据 附件 26.07.01.00021

| Typ | | 针数 |
|---|---|---|
| 安装支架 | BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF | 25.09.06.00007 |
| 密封框架 | DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF | 10.07.08.00132 |
| 滑块 | NUT-STEI 10x20 M6-IG | 25.09.06.00002 |
| 滑块 | NUT-STEI 10x20 M8-IG | 25.09.06.00003 |
| 滑块 | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 | 25.09.06.00012 |
| 自切透镜头螺钉（F.铝 | SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25 | 20.10.03.00008 |
| 截面连接器 | VBR-PR 150x3 E-FL | 25.09.06.00006 |
| 截面连接器 | VBR-PR 185x185x3 K-FL | 25.09.06.00005 |
| 密封板 | VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF | 25.09.06.00010 |
| 密封板 | VRS-PL-80x40 MO-PROF | 25.09.06.00001 |



**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn