


Art.-Nr.: 26.07.01.00023



MO-PROF 40 1TN AL-1

アルミフレーム MO-PROFはお好みの長さで納品されます。

アクセサリ: エンドカバー、シーリング、ブラケット、側面補強プレート、T溝ナット、穴あけ加工用マーキングテンプレート



デザインデータ MO-PROF 40 1TN AL-1

技術資料


属性	価値
材質	Al Mg Si 0.5 F22
グリッパーの長さ (最大)	6000.00 mm
幅B	40.00 mm
フォーム	T-スロット1本付き

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ (最大)	6000.00 mm
幅B1	20.00 mm
幅B	40.00 mm
高さ H1	20.50 mm
高さ H2	10.00 mm
内径d	4.60 mm
幅B3	5.20 mm

注: カuttingには別途費用がかかります

Art.-Nr.: 26.07.01.00023



技術資料

属性	価値
面積モーメントIx	13.7 cm ⁴
面積モーメントIy	17.0 cm ⁴
エリア	9.1 cm ²
抵抗モーメント Wx	6.9 cm ³
抵抗モーメント Wy	9.6 cm ³
質量	2.5 kg/m
材質	Al Mg Si 0.5 F22
最大たわみ量	0.8 mm/m
製品ファミリー	MO-PROF

注：カッティングには別途費用がかかります



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/26.07.01.00023

データアクセサリを注文する 26.07.01.00023

Typ		製品コード
取付ブラケット	BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF	25.09.06.00007
穴あけ加工テンプレート	BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N	10.08.03.00100
シーリングフレーム	DI-RA 40 PPTA MO-PROF	10.07.08.00131
スロットナット	NUT-STEI 10x20 M6-IG	25.09.06.00002
スロットナット	NUT-STEI 10x20 M8-IG	25.09.06.00003
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
セルフカットトラスネジ	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
アルミフレーム接続用クランプ	VBR-PR 150x3 E-FL	25.09.06.00006
アルミフレーム接続用クランプ	VBR-PR 185x185x3 K-FL	25.09.06.00005
アルミフレーム接続用クランプ	VBR-PR 40x55x55 E-V	10.08.03.00099
シーリングプレート	VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF	25.09.06.00009
シーリングプレート	VRS-PL-40 MO-PROF	25.09.06.00008
シーリングプレート	VRS-PL-40 MO-PROF	25.09.06.00026

