



移動式真空バランサー

ジャンボフレックス

ピッカー

JumboFlex Picker

ジャンボフレックス

モバイル

JumboFlex Mobile

Edition 3

▶ 真空バランサー「ジャンボフレックス」
による、人にやさしい作業の実現

▼ 幅広い種類のフォークリフトに
適用可能なユニバーサルデザイン



人にやさしく、どこへでも

ジャンボフレックス ピッカー

JumboFlex Picker

「ジャンボフレックスピッカー」は、様々なフォークリフトやパレットトラックに組み合わせて使用する事ができる移動式の真空バランサーです。使用場所を問わずに50 kgまでの荷物を積み替え可能であり、倉庫内でのピッキング作業に理想的なソリューションです。



製品紹介動画を
公開しています。



どこでもすぐに使える
次の作業エリアに移動して
瞬時に起動



人にやさしい
片手で簡単に操作可能な
ジャンボフレックス搭載



バッテリー式
コンセント接続不要、
1回の充電で4～8時間
使用可能

移動式真空バルンサー ジャンボフレックス ピッカー JumboFlex Picker

50 kg までの重量物を使用場所を問わず積み替え可能


アプリケーション

- 物流センターにて受注単位で商品を集める
オーダーピッキング作業
- 配送センターでの入出荷に合わせたパレット間の積替え作業
- 工場や倉庫内における材料や部品の配達作業

利点

- 使用場所が固定されないため、倉庫内の区画やフロアの拡張時に柔軟に対応（エレベーターやシャッターを通過可能）
- バッテリー駆動で配線不要のため配線による転倒事故等が防止され、台車やフォークリフトが容易に通行可能
- 全長約 3m の関節式ジブクレーンは、広範囲な積み替え作業を実現


デザインと機能



フォークリフトは製品に含まれていません。

- ① 荷物を約1,800 mmの高さまで持ち上げ可能な真空バルンサー搭載、可搬重量35 kgまたは50 kg
- ② 低いゲートを通過できる高さ変更可能な電動式の柱（柱の高さは2,050 mmまで収納可能）
- ③ 全長3,100 mmの関節式ジブクレーン
- ④ 360°自在に回転可能なアルミ製の2関節式ジブ
- ⑤ 制御機能と真空発生器を備えたメインボディは運転時にフォークの先が見えやすいコンパクトデザイン
- ⑥ 汎用的な24 Vバッテリーで使用可能
- ⑦ ジャンボフレックスピッカーを制御するタッチパネル
- ⑧ 運転状況を表示する大型のLEDライトと危険をお知らせする警報ブザー
- ⑨ パレット1枚、最大600 kgまでの荷物を積載可能なフォーク
- ⑩ フォークリフトやパレットトラックを使用して移動可能

対応可能なパレットとフォークリフトの組み合わせ

		フォーク爪に車輪あり		フォーク爪に車輪なし	
		 手動パレットトラック	 電動ハンドリフト	 リーチリフト	 カウンターフォークリフト
下面開口型パレット		△ ⁽¹⁾	○		○
下面非開口型パレット		×	×		○

⁽¹⁾手動パレットトラックは人力で重量のあるジャンボフレックスピッカーを移動するため、電動式のご使用を推奨致します。

移動式真空バランサー ジャンボフレックス ピッカー JumboFlex Picker


特長・利点



運転のオン・オフや設定変更を行うタッチパネル。シンプルで分かりやすく、どなたでも簡単に操作可能。(日本語を含んだ多言語対応)



運転開始後に自動的にスタンドが伸長し、姿勢を安定。



運転状況をわかりやすくお知らせするLEDバー。



2連式のアルミ製関節式ジブクレーンは360°自在に回転し、広範囲での作業を実現。



移動中にジブを安全な位置に固定し、コンパクトに収納する電磁ロック機構。



速やかに交換できるバッテリートレー。装置内で充電する事も可能。即時に再始動可能。

バッテリーと充電器



バッテリー

バッテリーの仕様

電圧 [V]	5時間率容量 [Ah]	寸法 [mm]	重量 [kg]
DC 24	480	W500 x W600 x H462	約380

※バッテリーの消耗は、真空ポンプの実稼働時間によって変わります。真空ポンプの稼働時間の目安は、1回の充電につきフル稼働時で4時間、エコモードの場合は4.5時間です。



バッテリー用充電器



バッテリー用充電器の仕様

入力		出力		蓄電池	
周波数 [Hz]	定格電圧 [V]	定格電圧 [V]	定格電流 [A]	蓄電池電圧 [V]	蓄電池容量 [Ah]
50 / 60	3相 AC200 / 230	DC 25 - 31	DC 100 - 35	DC 24	460 - 565

充電時間 [h]	出力コネクタ	寸法 [mm]	重量 [kg]
8	APP社 SB175 (グレー)	W340 x W450 x H367	約45

移動式真空ランサー ジャンボフレックス ピッカー JumboFlex Picker

テクニカルデータ (可搬重量 35 kg または 50 kg)



ジャンボフレックスピッカーの寸法図

関節式ジブクレーンの作業範囲 [mm]


タイプ	寸法 [mm]								重量 ⁽²⁾ [kg]
	L1	L2	L3	L4	L5	W1	H4	H5	
JU-FLEX-PICKER	710	2,400	1,500	700	910	950	910	730	830

⁽²⁾ バッテリー込の重量です。


タイプ	寸法 [mm] ⁽³⁾								
	高さ (移動中)	H1 最低高さ (作業中)	H1 最高高さ (作業中)	高さ (移動中)	H2 最低高さ (作業中)	H2 最高高さ (作業中)	H3 ⁽⁴⁾ リフト高さ 最低	H3 ⁽⁴⁾ リフト高さ 最高	Z 最大リフト ストローク
JU-FLEX-PICKER	2,050	2,500	2,880	1,890	2,340	2,720	130 – 1,430	510 – 1,810	1,300

⁽³⁾ 全ての寸法は概算値です。標準の円形吸着パッド使用時の値のため、他のアタッチメントの使用時は、値に差異が生じる場合があります。


⁽⁴⁾ リフティングユニット持ち上げ時の一般的な公差は ± 50 mmです。フォークリフト(爪)の高さを、上記の値に加算する必要があります。




右側クレーンタイプ



左側クレーンタイプ



フォークリフトで移動中のクレーン
柱高さ [mm]



ピッキング作業中のクレーン柱高さ
と持ち上げ高さ [mm]

フォークタイプ ⁽⁵⁾	寸法 [mm]			
	W2	W3	L6	H6
EPALパレット用のフォーク	196	270 – 535	1,150	70
GMAパレット用のフォーク	260	330 – 485	1,150	70

⁽⁵⁾ EPALパレット(ユーロパレット)は、ヨーロッパの標準パレットです。GMAパレットは、アメリカの標準パレットです。

ご使用されているパレットの差込口に入るサイズのフォークタイプをお選びください。

- ▶ 移動式真空バランサー「ジャンボフレックスモバイル」を使用したフレキシブルなオーダーピッキング作業
- ▼ コンパクトなサイズのため、フォークリフトに載せて必要な場所へ容易に運搬可能




場所を変えて柔軟に使える

ジャンボフレックス モバイル

JumboFlex Mobile

「ジャンボフレックスモバイル」は、さまざまな場所で使用できる移動式のハンドリングソリューションです。設置面積をできるだけ小さくし、高さ調整が可能な折り畳み式のクレーン構造によりコンパクトに移動・設置する事ができます。常時電源接続により、バッテリー交換による中断時間なしで使用できます。



コンパクト設計

次の作業場所への移動が容易



低騒音設計

遮音性に優れた本体構造により、ノイズレベルの低減を実現



常時電源接続

中断なく作業が可能

移動式真空バランサー JumboFlex Mobile

50 kg までの重量物を搬送可能な移動式の真空バランサー

アプリケーション

- 作業場所を変えてフレキシブルに使用可能な移動式のハンドリング・ソリューション
- 片手で操作可能な真空バランサー「ジャンボフレックス」で50 kgまでのワークを持ち上げ可能
- 電源 (三相200V) に接続して使用するため、一時的な使用だけでなく、加工機への材料投入などの継続的な使用にも最適
- 標準タイプに加えて、天井が低い場合に最適な低全高タイプを用意



デザイン

- ① 荷物を1,920 mm (低全高タイプは1,400 mm) の高さまで持ち上げ可能な真空バランサー搭載、可搬重量35 kgまたは50 kg
- ② 高さ変更可能な電動式の柱 (左側タイプのみ)、柱の高さは2,010 mm (低全高タイプは1,966 mm) まで収納可能
- ③ 全長3,100 mmの関節式ジブクレーン
- ④ 真空発生器と運転状況を表示するLEDライトを備えたメインボディ



片手で直感的に操作できる真空バランサー「ジャンボフレックス」を搭載しており、負荷のない搬送作業を実現。



メインボディ搭載の大きく見やすいLEDバーは、装置の運転状況を分かりやすくお知らせ。



高さ調整が可能な柱と、省スペースに収納できる2連式の関節式ジブにより、コンパクトなサイズでの移動を実現。



頑丈な駐車スタンドにより、フォークリフトで必要な場所に移動後、降ろしてすぐに作業可能。




三相200Vの標準的な産業用電源が接続できる場所であれば、どこでも使用可能。



背中の痛みを予防する製品としてドイツの医療機関による認証を取得。

移動式真空ランサー JumboFlex Mobile

テクニカルデータ (可搬重量 35 kg または 50 kg)



ジャンボフレックスモバイルの寸法図




作業場所を移動して荷物の積み替えが可能なジャンボフレックスモバイル

タイプ	寸法 [mm]						重量 [kg]
	L1	L2	L3	L4	L5	W1	
JU-FLEX-MOBILE	825	2,285	1,500	700	910	1,025	1,300


タイプ	寸法 [mm] ⁽⁶⁾								
	高さ (移動中)	H1 最低高さ (作業中)	最高高さ (作業中)	高さ (移動中)	H2 最低高さ (作業中)	最高高さ (作業中)	H3 ⁽⁷⁾ リフト高さ 最低	リフト高さ 最高	Z 最大リフト ストローク
JU-FLEX-MOBILE (標準)	2,210	2,620	3,040	2,000	2,540	2,840	20 - 1,520	420 - 1,920	1,500
JU-FLEX-MOBILE (低全高)	1,966	2,500		1,806	2,340		150 - 1,400		1,250

⁽⁶⁾ 全ての寸法は概算値です。標準の円形吸着パッド使用時の値のため、他のアタッチメントの使用時は、値に差異が生じる場合があります。


⁽⁷⁾ リフティングユニット持ち上げ時の一般的な公差は ± 50 mmです。



フォークリフトで移動中(作業停止時)の
クレーン柱高さ [mm]



運転時(作業中)の最低高さ [mm]



運転時(作業中)の最高高さ [mm]

シュマルツ株式会社

本社・横浜営業所

〒224-0027
神奈川県 横浜市 都筑区 大瀬町 3001-7

【自動搬送用真空機器】(真空パッド、エジェクタ等)
TEL: 045-565-5150 / FAX: 045-565-5151

【手動搬送システム】(真空リフター、クレーン等)
TEL: 045-565-5140 / FAX: 045-565-5155

info@schmalz.co.jp
WWW.SCHMALZ.CO.JP

仙台営業所

〒980-0802
宮城県 仙台市 青葉区 二日町13-18
ステーションプラザビル506
TEL: 022-748-7946 / FAX: 022-748-7947

関西営業所

〒564-0052
大阪府 吹田市 広芝町 3-29
エッグビル第三江坂506
TEL: 06-6155-4541 / FAX: 06-6155-4542

名古屋営業所

〒450-0003
愛知県 名古屋市 中村区 名駅南 4-12-5
ロボット館603
TEL: 052-414-4301 / FAX: 052-414-4305

福岡営業所

〒812-0016
福岡県 福岡市 博多区 博多駅南 4-2-10
南近代ビル5F
TEL: 092-409-0367 / FAX: 092-409-0369